

HOLEX**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, HSK-A 63, Rozsah upínania: 2,5-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Trieda položky	32K

Popis**Prevedenie:**

- Pre chod doprava/dola.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Úzka konštrukcia.
- Cílené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.
- Optimálne upínacie momenty na nástroji.

Rozsah balenia:

Vrátane **upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Nástrčný kľúč č. 309890. Trubička na chladenie č. 309880.

Technický opis

Konštrukcia	úzke
Rozsah upínania	2,5 - 16 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Vonkajší Ø D	50 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	104 mm
Upínač	HSK-A 63
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 50 μm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička