

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, HSK-A 100, Rozsah upínania: 2,5-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Trieda položky	32K

**Popis****Prevedenie:**

- Pre chod doprava/dolava.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Úzka konštrukcia.
- Cielené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.
- Optimálne upínacie momenty na nástroji.

**Rozsah balenia:**

Vrátane **upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Nástrčný kľúč č. 309890. Trubička na chladenie č. 309880.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Rozsah upínania	2,5 - 16 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Vonkajší Ø D	50 mm
Konštrukcia	úzke
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1

Norma upínača	DIN 69882-7
Norma upínača	DIN 69893-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 50 μm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje M <sub>d,max</sub>	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička