

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar AD, SK 40, Rozsah upínania: 0,3-8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Trieda položky	31B

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/dola.

S otvorom na čip Balluff/RFID. Maximálne radiálne hádzanie $\leq 20 \mu\text{m}$.

Pieskované a brúsené.

- **úzka konštrukcia.**
- **cielené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.**
- **Optimálne upínacie momenty na nástroji.**

Rozsah balenia:

Vrátane **Torx® upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou, **pre vysoký silový styk.**

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Konštrukcia	úzke
Vonkajší Ø D	35 mm
Rozsah upínania	0,3 - 8 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	AD
Vnútorne chladenie	áno, s max. 50 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 μm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička