

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-801, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 094351 9 |
| GTIN | 10076490491816 |
| Trieda položky | 04P |

Popis**Prevedenie:**

Séria HyFlex®. Univerzálne rukavice povrstvené nitrilovou penou na presnú a všeobecnú prácu. Ponúkajú dobrú rovnováhu pohodlia, pohyblivosti a ochrany rúk. S Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ na zníženie únavy rúk. Öko-Tex® Standard 100.

S nylonovým spandexovým materiálom a povlakom bez silikónu. Bez latexu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Prilnavosť na mokrom povrchu | primerané |
| Dýchacia aktivita | velmi dobré |
| Bez DMF | nie |
| Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Veľkosť rukavíc | 9 |
| Pocit na dotyk | velmi dobré |
| Materiál povrchovej úpravy | Nitril |
| Lícovanie | velmi dobré |
| Prilnavosť na mastnom povrchu | dobré |
| bez silikónov | nie |
| Séria | HyFlex® |
| Katégoria ochrany | katégoria II |
| Druh rukavíc | Viacúčelové rukavice |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Obsah | 12 |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov |
| Vlastnosť rukavíc | bez latexu |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF |
| Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov |
| EN 388 | 3131A |
| Podkladový materiál | Spandex Nylon |
| Povrchová úprava | Nitrilová pena |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Allround |
| Dĺžka | 192 mm |
| Farba | čierna / sivá |
| Hmotnosť | 20,4 g |
| Technológia štrikovania | 15G |
| Použitie | viacrazové |
| Materiál | Nitrilová pena |
| Trieda ochrany pred rezom | A |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |

