

Garant**Nastavovacie kliešte tvaru E 90° zalomené, ploché široké, Celková dĺžka: 140mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	717605 140
GTIN	4045197930095
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Extra ploché a tenké čeľuste, hladké vo vnútri. Chrómované kliešte, rukoväťe potiahnuté plastom.

Norma:

DIN 5235

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Dĺžka čeľustí	33 mm
Celková dĺžka	140 mm
Otvorený tvar	ploché široké, 45° zalomené
Tvar	E
Norma	DIN 5235
Prevedenie čeľustí	Hladká vnútorná strana
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná

Druh produktu

Nastavovacie kliešte