

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919860 2400
GTIN	4017976024004
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Oceľová rúra a profilová oceľ, platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatika a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hmotnosť	37 kg
Ø kolesa	160 mm
Výška nakladacej plochy dolu	228 mm
Typ	2400

Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Materiál Koleso	TPE
Maximálna nosnosť	500 kg
Hĺbka	509 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška	860 mm
Výška nakladacej plochy hore	860 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka	1047 mm
Norma	EN 1757-3
Druh produktu	Stolový vozík