

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 4840****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919870 4840
GTIN	4017976348407
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná oceľová konštrukcia. **vane neprepúšťajúce olej.**

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. Vrchné **olejotesné vane** s okrajom vysokým **150 mm**.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Typ	4840
Materiál Koleso	TPE
Počet radiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2

Šírka	1021 mm
Výška nakladacej plochy dolu	207 mm
Výška nakladacej plochy hore	829 mm
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Maximálna nosnosť	400 kg
Hmotnosť	42 kg
Ø kolesa	160 mm
Výška	880 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Hĺbka	500 mm
Druh produktu	Stolový vozík