

HOLEX**Ručný výstružník H7, Menovité -Ø DC: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	160150 2
GTIN	4045197937100
Trieda položky	120

Popis**Prevedenie:**

S **ľavotočivou špirálou** 7 – 8° a dlhým nábehom nad 1/5 dĺžky britov. Párny počet zubov s nerovnakým rozstupom pre okrúhly otvor bez známok chvenia. Zaoblené skosenie na valcovej časti reznej hrany vyhladzuje otvor a vedie výstružník.

Použitie:

Pre priechodné otvory (nie pre slepé otvory). Vhodné aj pre prerušované otvory.

Upozornenie:

Výstružníky **s koncovým výbrusom na prispôsobenie podľa vašich špecifikácií** môžete objednať ako **č. 160200**.

Vhodné vratidlá nájdete pod č. 148350; 148200; 148410 a predĺženiach č. 149400.

Technický opis

Celková dĺžka L	50 mm
Dĺžka britov L _c	25 mm
Počet rezných hrán Z	4
Menovité -Ø D _c	2 mm
Ø stopka štvorhranu	1,6 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	33 mm
Tolerancia	H7
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 206 B
Uhol sklonu zubov	7-8 Stupeň

Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		