

HOLEX**Kruhový dierovač plechov s guľôčkovým tlakovým ložiskom, Ø prstrižníka (Ø otvoru): 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	834100 30
GTIN	2050000992797
Trieda položky	86C

Popis**Prevedenie:**

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.

S guľôčkovým axiálnym ložiskom = na jednoduchšiu obsluhu pomocou kľúča. Nižšia potrebná sila vďaka zníženiu trenia medzi dierovačom a skrutkou.

Použitie:

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú ocelové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.

Obsluha:

- a) pomocou **kľúča**.
- b) pomocou **ručnej hydrauliky** č. 834655 veľkosti 1.
- c) pomocou **ručného hydraulického čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.**

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Upozornenie:

- **Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).**

- **Velkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.**

Technický opis

pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do	1,25 mm
Ø pristrižníka (Ø otvoru)	30 mm
Tlaková skrutka	M10×1×55
Rozmer cez steny tlakovej skrutky	17 mm
Ø dier, ktoré je nutné predvrtáť	11 mm
pre hrúbku materiálu (plech st. 37)	1,75 mm
Druh produktu	Dierovací nástroj

Príslušenstvo

Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač Závit Ø / dĺžka 10/55	834040 10/55
Náhradná skrutka prítlaku ložiska pre kruhový dierovač plechu Závit Ø / dĺžka 10/55	834060 10/55
Kruhový dierovač plechov bez guľčkového tlakového ložiska Ø pristrižníka (Ø otvoru) 30	834000 30