

**Sklápací vozík, Typ: KW11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Rám z ocelového profilu so sklápacím držadlom, 2 konzolové a 2 otáčacie kolieska (so zaistovačom).

Plošina vyrobená z drevenej dosky. Pneumatiky TPE, náboje s guľčkovými ložiskami.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hmotnosť	24 kg
Výška zložená	315 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2

Šírka zložená	995 mm
Výška ložnej plochy	230 mm
Ø kolesa	160 mm
Maximálna nosnosť	250 kg
Hĺbka zložená	620 mm
Typ	KW11
Šírka nakladacej plochy	900 mm
Materiál Koleso	TPE
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Druh produktu	Sklápací vozík