

**HOLEX****Ručný výstružník H7, Menovité -Ø DC: 26mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 160150 26     |
| GTIN             | 4045197937377 |
| Trieda položky   | 120           |

**Popis****Prevedenie:**

S **ľavotočivou špirálou** 7 – 8° a dlhým nábehom nad 1/5 dĺžky britov. Párny počet zubov s nerovnakým rozstupom pre okrúhly otvor bez známok chvenia. Zaoblené skosenie na valcovej časti reznej hrany vyhladzuje otvor a vedie výstružník.

**Použitie:**

Pre priechodné otvory (nie pre slepé otvory). Vhodné aj pre prerušované otvory.

**Upozornenie:**

Výstružníky **s koncovým výbrusom na prispôsobenie podľa vašich špecifikácií** môžete objednať ako **č. 160200**.

Vhodné vratidlá nájdete pod č. 148350; 148200; 148410 a predĺženiach č. 149400.

**Technický opis**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Dĺžka britov L <sub>c</sub>   | 115 mm     |
| Celková dĺžka L               | 231 mm     |
| Počet rezných hrán Z          | 8          |
| Menovité -Ø D <sub>c</sub>    | 26 mm      |
| Ø stopka štvorhranu           | 20 mm      |
| Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> | 140 mm     |
| Tolerancia                    | H7         |
| Rezný materiál                | HSS        |
| Norma                         | DIN 206 B  |
| Uhol sklonu zubov             | 7-8 Stupeň |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore |
| Farebný krúžok           | bez                    |
| Druh produktu            | Výstružník             |

### Údaje o užívatelovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný |                |         |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| suché                        | podmienene vhodný |                |         |