



## Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2402



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919860 2402
GTIN	4017976024028
Trieda položky	96F

### Popis

**Prevedenie:**

Oceľová rúra a profilová oceľ, platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatika a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

### Technický opis

Ø kolesa	200 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Výška	900 mm
Norma	EN 1757-3

Výška nakladacej plochy dolu	270 mm
Výška nakladacej plochy hore	900 mm
Materiál Koleso	TPE
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Hĺbka	709 mm
Šírka	1197 mm
Typ	2402
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Hmotnosť	49 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Maximálna nosnosť	600 kg
Druh produktu	Stolový vozík