

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 4842****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919870 4842
GTIN	4017976348421
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná oceľová konštrukcia. **vane neprepúšťajúce olej.**

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. Vrchné **olejotesné vane** s okrajom vysokým **150 mm**.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Typ	4842
Materiál Koleso	TPE

Hmotnosť	52 kg
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Výška nakladacej plochy dolu	248 mm
Výška nakladacej plochy hore	870 mm
Ø kolesa	200 mm
Šírka	1171 mm
Výška	1020 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Maximálna nosnosť	400 kg
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Hĺbka	700 mm
Druh produktu	Stolový vozík