

fetra[®]
....**Prepravný vozík, Typ: TK1325****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919900 TK1325
GTIN	4017976313252
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraný rúrkový rám, **bezpečnostná rukoväť** z plastu. S 2 trojramennými hviezdicami kolies, každá s 3 kolieskami TPE. Vhodný na caste jazdy po schodoch a na dobrých podlahách po rovine.

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s **práškovým nástrekom**.

Technický opis

Ø kolesa	160 mm
Hmotnosť	18 kg
Nosnosť	200 kg
Typ	TK1325
Povrch lopatky Dĺžka	250 mm
Povrch lopatky Šírka	320 mm
Šírka	590 mm

Materiál Koleso	TPE kolieska
Výška	1300 mm
Druh produktu	Prepravný vozík