

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2740****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919820 2740
GTIN	4017976027401
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra, police z drevených dosiek s povrchom so vzhľadom buka položené v ráme z uholníkovej ocele, zvýšený okraj po celom obvode vysoký 12 mm.

2 konzolové a 2 otočné kolieska s priemerom 125 mm (so zaistovačom) a TPE pneumatikami, náboje s radiálnym guľčkovým ložiskom.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Typ	2740
Norma	EN 1757-3

Výška nakladacej plochy hore	820 mm
Ø kolesa	125 mm
Výška nakladacej plochy dolu	200 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	80 kg
Hmotnosť	28 kg
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka	511 mm
Výška	1040 mm
Šírka	985 mm
Maximálna nosnosť	300 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Druh produktu	Stolový vozík