



Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2403



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919860 2403
GTIN	4017976024035
Trieda položky	96F

Popis

Prevedenie:

Oceľová rúra a profilová oceľ, platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatika a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Materiál Koleso	TPE
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø kolesa	200 mm

Hmotnosť	58 kg
Šírka	1397 mm
Výška	900 mm
Typ	2403
Výška nakladacej plochy hore	900 mm
Výška nakladacej plochy dolu	270 mm
Norma	EN 1757-3
Hĺbka	809 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka nakladacej plochy	1200 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Maximálna nosnosť	600 kg
Druh produktu	Stolový vozík