

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Prepravný vozík, Typ: TK1327****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919900 TK1327
GTIN	4017976213279
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Zváraný rúrkový rám, **bezpečnostná rukoväť** z plastu. S 2 pneumatickými kolesami, nábojmi s valčekovými ložiskami a 2 hviezdicami kolies z TPE. Casté jazdy v zlych terénnych podmienkach na rovnom povrchu a obcasné jazdy po schodoch.

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s **práškovým nástrekom**.

**Technický opis**

Šírka	590 mm
Hmotnosť	20 kg
Typ	TK1327
Šplhacie valčeky Ø	125 mm
Ø kolesa	260 mm
Povrch lopatky Dĺžka	250 mm
Nosnosť	200 kg

Povrch lopatky Šírka	320 mm
Materiál Koleso	kolieska plnené vzduchom, kolieska TPE usporiadané do tvaru hviezdy
Výška	1300 mm
Druh produktu	Prepravný vozík