

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami do 1200 kg, Typ: 12403****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919865 12403
GTIN	4017976124032
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra a profilová oceľ, platformy z protišmykovej sieťotlačovej dosky z preglejky odolnej proti vode.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), kvalitné pneumatiky Elastic z plnej gumeny (200 × 50 mm) v modrosivej farbe, bezúrovňové a náboje s guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška	925 mm
Materiál Koleso	pružné celogumové
Šírka nakladacej plochy	1200 mm
Výška nakladacej plochy dolu	283 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2

Hĺbka	800 mm
Norma	EN 1757-3
Nosnosť nakladacia plocha hore	500 kg
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Typ	12403
Výška nakladacej plochy hore	925 mm
Ø kolesa	200 mm
Šírka	1410 mm
Maximálna nosnosť	1200 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hmotnosť	77 kg
Druh produktu	Stolový vozík