

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2742****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919820 2742
GTIN	4017976021300
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra, police z drevených dosiek s povrchom so vzhľadom buka položené v ráme z uholníkovej ocele, zvýšený okraj po celom obvode vysoký 12 mm.

2 konzolové a 2 otočné kolieska s priemerom 125 mm (so zaistovačom) a TPE pneumatikami, náboje s radiálnym guľčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška nakladacej plochy dolu	200 mm
Výška nakladacej plochy hore	820 mm
Norma	EN 1757-3

Nosnosť nakladacia plocha hore	80 kg
Maximálna nosnosť	300 kg
Ø kolesa	125 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hmotnosť	36 kg
Typ	2742
Hĺbka	611 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Materiál Koleso	TPE
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Výška	1040 mm
Šírka	1135 mm
Druh produktu	Stolový vozík