

fetra[®]
....**Stolový vozík s 3 úložnými plochami, Typ: 4830****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919875 4830
GTIN	4017976048307
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná oceľová konštrukcia. 2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Vane neprepúšťajúce olej s okrajom vysokým 40 mm, 3 ložné plochy.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Typ	4830
Materiál Koleso	TPE
Počet radiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2

Výška nakladacej plochy dolu	207 mm
Šírka	1021 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Výška nakladacej plochy hore	829 mm
Maximálna nosnosť	400 kg
Nosnosť stred ložnej plochy	200 kg
Výška	870 mm
Hmotnosť	46 kg
Ø kolesa	160 mm
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Výška nakladacej plochy stred	519 mm
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Hĺbka	500 mm
Druh produktu	Stolový vozík