

fetra[®]
....**Vozík s rukoväťou, Typ: KF2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná oceľová rúra, platforma z dreveného materiálu.
2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom) a TPE pneumatikou, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:**EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Ø kolesa	125 mm
Výška	860 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2

Materiál Koleso	TPE
Šírka nakladacej plochy	600 mm
Hmotnosť	11 kg
Šírka	890 mm
Nosnosť	250 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Norma	EN 1757-3
Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Typ	KF2
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Hĺbka	500 mm
Druh produktu	Vozík s rukoväťou