

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-801, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094351 10
GTIN	10076490491809
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

Séria HyFlex®. Univerzálne rukavice povrstvené nitrilovou penou na presnú a všeobecnú prácu. Ponúkajú dobrú rovnováhu pohodlia, pohyblivosti a ochrany rúk. S Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ na zníženie únavy rúk. Öko-Tex® Standard 100.

S nylonovým spandexovým materiálom a povlakom bez silikónu. Bez latexu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Bez DMF	nie
Lícovanie	velmi dobré
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii

Dýchacia aktivita	velmi dobré
Veľkosť rukavíc	10
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
bez silikónov	nie
Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Pocit na dotyk	velmi dobré
Séria	HyFlex®
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	3131A
Podkladový materiál	Spandex Nylon
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	192 mm
Farba	čierna / sivá
Hmotnosť	20,4 g
Technológia štrikovania	15G
Použitie	viacúčelové
Materiál	Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúčelové rukavice

