


**HOLEX****Kruhový dierovač plechov s guľôčkovým tlakovým ložiskom, Ø prstrižníka (Ø otvoru): 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	834100 80
GTIN	2050001002655
Trieda položky	86C

**Popis****Prevedenie:**

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.

**S** guľôčkovým axiálnym ložiskom = na jednoduchšiu obsluhu pomocou kľúča. Nižšia potrebná sila vďaka zníženiu trenia medzi dierovačom a skrutkou.

**Použitie:**

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú ocelové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.

**Obsluha:**

- a) pomocou **kľúča**.
- b) pomocou **ručnej hydrauliky** č. 834655 veľkosti 1.
- c) pomocou **ručného hydraulického čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

**Upozornenie:**

- **Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).**

- **Velkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.**

## Technický opis

Rozmer cez steny tlakovej skrutky	30 mm
pre hrúbku materiálu (plech st. 37)	3 mm
Ø dier, ktoré je nutné predvrtáť	21 mm
Tlaková skrutka	M 20×1,5×90
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do	2 mm
Ø pristrižníka (Ø otvoru)	80 mm
Druh produktu	Dierovací nástroj

## Príslušenstvo

Náhradná skrutka prítlaku ložiska pre kruhový dierovač plechu Závit Ø / dĺžka 20/90	834060 20/90
Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač Závit Ø / dĺžka 20/90	834040 20/90
Kruhový dierovač plechov bez guľčkového tlakového ložiska Ø pristrižníka (Ø otvoru) 80	834000 80