

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami do 1200 kg, Typ: 12405****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919865 12405
GTIN	4017976124056
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra a profilová oceľ, platformy z protišmykovej sieťotlačovej dosky z preglejky odolnej proti vode.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), kvalitné pneumatiky Elastic z plnej gumeny (200 × 50 mm) v modrosivej farbe, bezúrovňové a náboje s guľôčkovým ložiskom.

Norma:**EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Šírka nakladacej plochy	1600 mm
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Výška nakladacej plochy dolu	283 mm
Šírka	1810 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2

Materiál Koleso	pružné celogumové
Hmotnosť	100 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška	925 mm
Výška nakladacej plochy hore	925 mm
Typ	12405
Norma	EN 1757-3
Ø kolesa	200 mm
Hĺbka	800 mm
Maximálna nosnosť	1200 kg
Nosnosť nakladacia plocha hore	500 kg
Druh produktu	Stolový vozík