

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Stolový vozík s 3 úložnými plochami, Typ: 4832****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919875 4832
GTIN	4017976048321
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia. 2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

**Vane neprepúšťajúce olej s okrajom vysokým 40 mm, 3 ložné plochy.**

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Typ	4832
Materiál Koleso	TPE

Výška nakladacej plochy stred	560 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Maximálna nosnosť	400 kg
Nosnosť stred ložnej plochy	200 kg
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Hmotnosť	61 kg
Šírka	1171 mm
Výška	910 mm
Výška nakladacej plochy dolu	248 mm
Ø kolesa	200 mm
Výška nakladacej plochy hore	870 mm
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Hĺbka	700 mm
Druh produktu	Stolový vozík