

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Vozík s rukoväťou, Typ: KF33****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra, platforma z dreveného materiálu.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom) a TPE pneumatikou, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Šírka	860 mm
Výška	875 mm
Hmotnosť	19 kg

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Materiál Koleso	TPE
Výška nakladacej plochy hore	770 mm
Typ	KF33
Ø kolesa	125 mm
Šírka nakladacej plochy	600 mm
Nosnosť	250 kg
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	450 mm
Hĺbka	450 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	100 kg
Druh produktu	Vozík s rukoväťou