

HOLEX**Štrbinový dierovač plechov s guľičkovým tlakovým ložiskom, Ø prstrižníka (Ø otvoru): 63,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	834160 63,5
GTIN	2050001756503
Trieda položky	86C

Popis**Prevedenie:**

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.

S guľičkovým tlakovým ložiskom a **deliacim razidlom**, ktoré rozdelí výstrižky na 3 časti. Vďaka tomu je možné bezproblémové vyklopenie odpadového materiálu z matrice.

Použitie:

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú oceľové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.

Obsluha:

- a) pomocou **klúča**.
- b) pomocou **ručnej hydrauliky** č. 834655 veľkosti 1.
- c) pomocou **ručného hydraulického čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.**

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Upozornenie:

- **Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).**
- **Veľkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.**

Technický opis

pre hrúbku materiálu (plech st. 37)	3 mm
Rozmer cez steny tlakovej skrutky	30 mm
Tlaková skrutka	M 20×1,5×80
Ø prstrižníka (Ø otvoru)	63,5 mm
pre metrický závit podľa DIN EN 60423	M63×1,5
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do	2 mm
Ø dier, ktoré je nutné predvrtat'	21 mm
Druh produktu	Dierovací nástroj

Príslušenstvo

Náhradná skrutka prítlaku ložiska pre kruhový dierovač plechu Závit Ø / dĺžka 20/80	834060 20/80
Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač Závit Ø / dĺžka 20/80	834040 20/80