



Skriňový vozík s 5 ložnými plochami, Typ: 5392



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919882 5392
GTIN	4017976013176
Trieda položky	96F

Popis

Prevedenie:

Konštrukcia z uholníkovej ocele s rúrovou posuvnou rukoväťou. Čelné steny, 1 pozdĺžna stena a strecha zakrytá drôtenou mriežkou 40 × 40 × 4 mm, kompletne zváraná. Zámok Espagnolette s otočnou pákou a cylindrickým zámkom. 1 pevná a 4 voľné police z drevených dosiek s bukovým dekorom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. Centrálny brzdový systém TOTALSTOP na otočných kolieskach.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Norma	EN 1757-3
Výška ložnej plochy 5	1482 mm
Posuvná rukoväť	áno

Výška	1792 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hmotnosť	144 kg
Nosnosť na policu	90 kg
Šírka	1170 mm
Typ	5392
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Výška ložnej plochy 1	292 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Materiál Koleso	TPE
Materiál police	sendvicové dosky s bukovým dekorom navrchu
Ø kolesa	200 mm
Výška ložnej plochy 4	1182 mm
Nosnosť celkovo	750 kg
Výška ložnej plochy 2	582 mm
Výška ložnej plochy 3	882 mm
Hĺbka	745 mm
Hĺbka ložnej plochy	680 mm
Prestavenie výšky v mriežke	100
Druh produktu	Skriňový vozík