

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami do 1200 kg, Typ: 12406****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919865 12406
GTIN	4017976124063
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra a profilová oceľ, platformy z protišmykovej sieťotlačovej dosky z preglejky odolnej proti vode.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), kvalitné pneumatiky Elastic z plnej gumeny (200 × 50 mm) v modrosivej farbe, bezúrovňové a náboje s guľôčkovým ložiskom.

Norma:**EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška nakladacej plochy hore	925 mm
Šírka	2210 mm
Hĺbka	800 mm
Ø kolesa	200 mm
Norma	EN 1757-3

Nosnosť nakladacia plocha hore	500 kg
Typ	12406
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka nakladacej plochy	2000 mm
Materiál Koleso	pružné celogumové
Výška	925 mm
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Maximálna nosnosť	1200 kg
Výška nakladacej plochy dolu	283 mm
Hmotnosť	156 kg
Druh produktu	Stolový vozík