

**Vozík so štyrmi stenami, Typ: 1550****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919877 1550
GTIN	4017976015507
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Vozík so štyrmi stenami s **vyberateľnou** pozdĺžnou stenou. Platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom, zváraná oceľová konštrukcia, 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

**Norma:****EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**Briliantová modrá RAL 5007 s **práškovým nástrekom**.**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Typ	1550
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška ložnej plochy	228 mm
Materiál Koleso	TPE

Ø kolesa	160 mm
Maximálna nosnosť	500 kg
Hmotnosť	35 kg
Výška	948 mm
Šírka	1030 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Hĺbka	509 mm
Druh produktu	Vozík so štyrmi stenami