

HOLEX

Súprava kruhových vrtákov na plech „metrický“ Ø 12,5 – 63,5 mm v plechovom kufri



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	834550
GTIN	2050001002846
Trieda položky	86C

Popis

Rozsah balenia:

1 razidlo a matrica (ako okrúhly dierkovač do plechu č. 834000) pre diery Ø 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 tlaková skrutka (č. 834040 veľ. 16/70).

4 kužeľové tlakové skrutky (č. 834060 veľ. 10/55; 16/70; 20/90 a č. 834040 veľ. 6/30 s axiálnym guľôčkovým ložiskom).

1 stupňovitý vrták podobný ako č. 118320 (= Ø 7 – 21 mm).

1 plechový kufrík s rozmermi 335 × 230 × 55 mm.

Technický opis

Druh produktu	Dierovací nástroj
---------------	-------------------

Príslušenstvo

834060 10/55

Náhradná skrutka prítlaču ložiska pre kruhový dierovač
plechu Závit Ø / dĺžka 10/55

Kruhový dierovač plechov bez guľčkového tlakového
ložiska Ø prstrižníka (Ø otvoru) 63,5

834000 63,5

Náhradná skrutka prítlaču ložiska pre kruhový dierovač
plechu Závit Ø / dĺžka 20/90

834060 20/90

Náhradná skrutka prítlaču ložiska pre kruhový dierovač
plechu Závit Ø / dĺžka 16/70

834060 16/70

Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač Závit Ø /
dĺžka 6/30

834040 6/30

Kruhový dierovač plechov bez guľčkového tlakového
ložiska Ø prstrižníka (Ø otvoru) 12,5

834000 12,5

Kruhový dierovač plechov bez guľčkového tlakového
ložiska Ø prstrižníka (Ø otvoru) 25,5

834000 25,5

Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač Závit Ø /
dĺžka 16/70

834040 16/70