



Akumulátorová LED ceruzková vrecková lampa, Typ: MAGPEN3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081517 MAGPEN3
GTIN	5708997351161
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

LED akumulátorové pracovné svietidlo s vysokovýkonnými LED s vysokým svetelným výkonom a vyklápacím, otočným háčikom na zavesenie a silným pridrzným magnetom. Dá sa plynulo stmavovať.

Univerzálna **akumulátorová** LED baterka s hlavným svetlom na boku a bodovým svetlom na hlave lampy. S integrovaným magnetom a vreckovým klipom.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Technický opis

Označenie výrobcu	MAG PEN3
Napätie akumulátora	3,7 V
Trvanie osvetlenia	2 - 20 h
Zóna ATEX	žiadna

Svetelný tok	15 - 150 lm
Hmotnosť	98 g
Kapacita akumulátora	0,75 Ah
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Celková dĺžka	174 mm
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

USB nabíjačka Typ CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------