

**Stojan na materiál, Typ: 3282****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919902 3282
GTIN	4017976328201
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia s platformou z ocelového plechu na odloženie plastových skriň a drôtených košov.

Manuálne nastavenie výšky v rasti 25 mm.

4otočné kolieska (dve s brzdou) s pneumatikami z termoplastického elastoméru. Sklopná platforma z ocelového plechu s jednostrannou nosnou hranou.

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Hmotnosť	18 kg
Sklon nastaviteľný	0; 15; 30 Stupeň
Nosnosť	150 kg
Typ	3282
Ø kolesa	75 mm

Šírka nakladacej plochy	510 mm
Hĺbka ložnej plochy	410 mm
Rozsah prestavenia výšky	755 - 1105 mm
Druh produktu	Stojan na materiál