



Skriňový vozík s 5 ložnými plochami, Typ: 5393



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919882 5393
GTIN	4017976019178
Trieda položky	96F

Popis

Prevedenie:

Konštrukcia z uholníkovej ocele s rúrovou posuvnou rukoväťou. Čelné steny, 1 pozdĺžna stena a strecha zakrytá drôtenou mriežkou 40 × 40 × 4 mm, kompletne zváraná. Zámok Espagnolette s otočnou pákou a cylindrickým zámkom. 1 pevná a 4 voľné police z drevených dosiek s bukovým dekorom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. Centrálny brzdový systém TOTALSTOP na otočných kolieskach.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Brilantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Šírka nakladacej plochy	1200 mm
Nosnosť celkovo	750 kg
Výška ložnej plochy 2	582 mm

Materiál police	sendvicové dosky s bukovým dekorom navrchu
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška	1792 mm
Šírka	1370 mm
Výška ložnej plochy 1	292 mm
Výška ložnej plochy 5	1482 mm
Materiál Koleso	TPE
Nosnosť na policu	90 kg
Posuvná rukoväť	áno
Výška ložnej plochy 3	882 mm
Norma	EN 1757-3
Hmotnosť	175 kg
Ø kolesa	200 mm
Typ	5393
Výška ložnej plochy 4	1182 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hĺbka	845 mm
Hĺbka ložnej plochy	780 mm
Prestavenie výšky v mriežke	100
Druh produktu	Skriňový vozík