

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2496B****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia.

2konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Platformy z oceleového plechu **zarovno** s rámom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Norma	EN 1757-3
Hmotnosť	42 kg
Materiál Koleso	TPE

Maximálna nosnosť	500 kg
Výška nakladacej plochy hore	860 mm
Hĺbka	609 mm
Typ	2496B
Výška	860 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Šírka	737 mm
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka nakladacej plochy	600 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška nakladacej plochy dolu	228 mm
Ø kolesa	160 mm
Druh produktu	Stolový vozík