

**Stolový vozík s 3 úložnými plochami, Typ: 2750****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919840 2750
GTIN	4017976027500
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra, police z drevených dosiek s povrchom so vzhľadom buka položené v ráme z uholníkovej ocele, zvýšený okraj po celom obvode vysoký 12 mm.

2 konzolové a 2 otočné kolieska s priemerom 125 mm (so zaistovačom) a TPE pneumatikami, náboje s radiálnym guľíkovým ložiskom.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Norma	EN 1757-3
Výška nakladacej plochy dolu	200 mm
Výška	1040 mm

Maximálna nosnosť	300 kg
Výška nakladacej plochy hore	820 mm
Materiál Koleso	TPE
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Výška nakladacej plochy stred	510 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka	985 mm
Hĺbka	511 mm
Typ	2750
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø kolesa	125 mm
Hmotnosť	35 kg
Nosnosť nakladacia plocha hore	80 kg
Nosnosť stred ložnej plochy	80 kg
Druh produktu	Stolový vozík