

fetra[®]
....**Vozík so štyrmi stenami, Typ: 1551****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919877 1551
GTIN	4017976015514
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Vozík so štyrmi stenami s **vyberateľnou** pozdĺžnou stenou. Platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom, zváraná oceľová konštrukcia, 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:**EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.****Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Typ	1551
Šírka	1180 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hmotnosť	40 kg

Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Výška	990 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Výška ložnej plochy	270 mm
Ø kolesa	200 mm
Materiál Koleso	TPE
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Hĺbka	609 mm
Druh produktu	Vozík so štyrmi stenami