

**Sklápací vozík, Typ: 3100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919808 3100
GTIN	4017976031002
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Rám z ocelového profilu so sklápacím držadlom, 2 konzolové a 2 otáčacie kolieska (so zaistovačom).

Platforma lisovaná z ocelového plechu, s nalepenou protišmykovou vrstvou. Pneumatiky z plnej gumy.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Výška zložená	240 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Výška ložnej plochy	150 mm

Typ	3100
Ø kolesa	100 mm
Hĺbka zložená	495 mm
Maximálna nosnosť	150 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka zložená	760 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka nakladacej plochy	740 mm
Materiál Koleso	celogumové
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	480 mm
Druh produktu	Sklápací vozík