

**Stolový vozík s 3 úložnými plochami, Typ: 2752****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919840 2752
GTIN	4017976021317
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra, police z drevených dosiek s povrchom so vzhľadom buka položené v ráme z uholníkovej ocele, zvýšený okraj po celom obvode vysoký 12 mm.

2 konzolové a 2 otočné kolieska s priemerom 125 mm (so zaistovačom) a TPE pneumatikami, náboje s radiálnym guľíkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Nosnosť stred ložnej plochy	80 kg
Ø kolesa	125 mm
Materiál Koleso	TPE

Norma	EN 1757-3
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	80 kg
Hĺbka	611 mm
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Hmotnosť	49 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška nakladacej plochy dolu	200 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška nakladacej plochy hore	820 mm
Výška	1040 mm
Šírka	1135 mm
Typ	2752
Maximálna nosnosť	300 kg
Výška nakladacej plochy stred	510 mm
Druh produktu	Stolový vozík