

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2400B****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia.

2konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Platformy z ocelového plechu **zarovno** s rámom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Materiál Koleso	TPE
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Šírka	1047 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg

Ø kolesa	160 mm
Norma	EN 1757-3
Typ	2400B
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška nakladacej plochy hore	860 mm
Maximálna nosnosť	500 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka	509 mm
Hmotnosť	45 kg
Výška	860 mm
Výška nakladacej plochy dolu	228 mm
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Druh produktu	Stolový vozík