

**Vozík so štyrmi stenami, Typ: 1552****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919877 1552
GTIN	4017976015521
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Vozík so štyrmi stenami s **vyberateľnou** pozdĺžnou stenou. Platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom, zváraná oceľová konštrukcia, 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

**Norma:****EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.****Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Ø kolesa	200 mm
Počet radiacích koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Typ	1552

Šírka	1180 mm
Materiál Koleso	TPE
Výška ložnej plochy	270 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Výška	990 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Hmotnosť	45 kg
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Hĺbka	709 mm
Druh produktu	Vozík so štyrmi stenami