

**Sklápací vozík, Typ: 3101****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919808 3101
GTIN	4017976031019
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Rám z ocelového profilu so sklápacím držadlom, 2 konzolové a 2 otáčacie kolieska (so zaistovačom).

Platforma lisovaná z ocelového plechu, s nalepenou protišmykovou vrstvou. Pneumatiky z plnej gumy.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Ø kolesa	125 mm
Hĺbka zložená	630 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka zložená	920 mm
Hmotnosť	18,5 kg
Typ	3101
Maximálna nosnosť	250 kg
Výška zložená	275 mm
Výška ložnej plochy	185 mm
Šírka nakladacej plochy	910 mm
Materiál Koleso	celogumové
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	610 mm
Druh produktu	Sklápací vozík