

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260707 8/09
GTIN	4045197937476
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	60 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 23
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	13,25 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	21 mm
Veľkosť stopky	8 mm
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 0808D09
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500