

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260707 10/09
GTIN	4045197937469
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 23
Veľkosť doštičiek	9 mm
Veľkosť stopky	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Dĺžka hlavy L ₁	21 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Funkčná šírka L ₄	14,25 mm
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 1010E09
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500