

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Prepravný vozík, Typ: 1115L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919900 1115L
GTIN	4017976011158
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Zváraný rúrkový rám, **bezpečnostná rukoväť** z plastu. Z rúrkovej ocele s lopatou z ocelového plechu. Kolesá plnené vzduchom nasadené na plastovej obruci s nábojom s valčekovými ložiskami.

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s **práškovým nástrekom**.

**Technický opis**

Povrch lopatky Dĺžka	150 mm
Šírka	590 mm
Ø kolesa	260 mm
Hmotnosť	12 kg
Typ	1115L
Nosnosť	250 kg
Povrch lopatky Šírka	400 mm

Materiál Koleso	kolieska plnené vzduchom
Výška	1150 mm
Druh produktu	Prepravný vozík