

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2401B****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia.

2konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Platformy z ocelového plechu **zarovno** s rámom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška nakladacej plochy hore	900 mm
Materiál Koleso	TPE

Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Hĺbka	609 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Maximálna nosnosť	600 kg
Výška	900 mm
Norma	EN 1757-3
Šírka	1197 mm
Typ	2401B
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška nakladacej plochy dolu	270 mm
Hmotnosť	56 kg
Ø kolesa	200 mm
Druh produktu	Stolový vozík