

**Vozík so štyrmi stenami, Typ: 1553****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919877 1553
GTIN	4017976015538
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Vozík so štyrmi stenami s **vyberateľnou** pozdĺžnou stenou. Platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom, zváraná oceľová konštrukcia, 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:**EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s **práškovým nástrekom**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška	990 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Typ	1553
Ø kolesa	200 mm

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Materiál Koleso	TPE
Hmotnosť	53 kg
Šírka nakladacej plochy	1200 mm
Výška ložnej plochy	270 mm
Šírka	1380 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Hĺbka	809 mm
Druh produktu	Vozík so štyrmi stenami