

**Sklápací vozík, Typ: KW1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Rám z ocelového profilu so sklápacím držadlom, 2 konzolové a 2 otáčacie kolieska (so zaistovačom).

Plošina vyrobená z drevenej dosky. Pneumatiky TPE, náboje s guľčkovými ložiskami.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Šírka zložená	815 mm
Typ	KW1
Výška zložená	285 mm
Výška ložnej plochy	205 mm

Maximálna nosnosť	250 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hĺbka zložená	470 mm
Hmotnosť	15 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Ø kolesa	125 mm
Šírka nakladacej plochy	720 mm
Materiál Koleso	TPE
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	450 mm
Druh produktu	Sklápací vozík