

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami do 1200 kg, Typ: 12402****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919865 12402
GTIN	4017976124025
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra a profilová oceľ, platformy z protišmykovej sieťotlačovej dosky z preglejky odolnej proti vode.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), kvalitné pneumatiky Elastic z plnej gumeny (200 × 50 mm) v modrosivej farbe, bezúrovňové a náboje s guľôčkovým ložiskom.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Výška nakladacej plochy hore	925 mm
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Hĺbka	700 mm
Typ	12402
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2

Maximálna nosnosť	1200 kg
Nosnosť nakladacia plocha hore	500 kg
Ø kolesa	200 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Výška nakladacej plochy dolu	283 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška	925 mm
Norma	EN 1757-3
Šírka	1210 mm
Hmotnosť	67 kg
Materiál Koleso	pružné celogumové
Druh produktu	Stolový vozík