

fetra[®]
....**Prepravný vozík, Typ: 1125L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919900 1125L
GTIN	4017976011257
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraný rúrkový rám, **bezpečnostná rukoväť** z plastu. Z rúrkovej ocele s lopatou z ocelového plechu. Kolesá plnené vzduchom nasadené na plastovej obruci s nábojom s valčekovými ložiskami.

Povrchová úprava farby:

Brilantová modrá RAL 5007 s **práškovým nástrekom**.

Technický opis

Povrch lopatky Dĺžka	250 mm
Ø kolesa	260 mm
Nosnosť	200 kg
Šírka	570 mm
Hmotnosť	11 kg
Typ	1125L
Povrch lopatky Šírka	320 mm

Materiál Koleso	kolieska plnené vzduchom
Výška	1150 mm
Druh produktu	Prepravný vozík